


Purelyst PH-304催化剂的CO及VOCs去除性能



处理气体	流入浓度 (ppm)	去除率 温度 (%)	
		95	99
丁酮 (MEK)	900	243	260
乙酸丁酯 (Butyl acetate)	600	258	267
苯 (Benzene)	150	206	218
甲苯 (Toluene)	150	178	195
一氧化碳 (Carbon monoxide)	2,000	116	123

- 催化剂形状/单元密度：蜂窝/200 cells/in²
- 空间速度：25,000 h⁻¹
- 丁酮，乙酸丁酯：TLV-1000B (Thermo)
- 苯，甲苯分析：GC(5890N)-FID (Agilent)
- 一氧化碳分析：Testo 327-1 (Testo)

